

DURATECH

UOR150x46-Ø20 HL58

EAN 4031582496680



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor	● ● ● ○ ○
Hlučnost	● ● ● ○ ○
Opotřebení	● ● ● ● ●
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Duratech
Typ	Kolo
Norma	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	500 kg
Elektrické vodivé	Ne
Nerezové	Ne
Statická Nosnost	1000 kg
Rozsah teploty (minimální)	-40 °C
Teplotní rozsah (maximální)	80 °C
Celková hmotnost	0,57 kg

KOLO

Materiál středu	Polyamid
Materiál běhounu	Identické s tělem Kolo
Ložisko	Valivé ložisko
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	150 mm
Šířka Běhoun	46 mm
Průměr otvoru pro šroub	20 mm
Délka náboje	58 mm
Tvrdost Běhoun (D)	75 Shore D

DURATECH

UOR150x46-Ø20 HL58

EAN 4031582496680

Objednáací číslo 10000776
Výkresy produktu



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

