PRODUKTINFORMATION

# ICS

## 5328PJX125P51 7001 INOX

EAN 4031582310269



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

### PERFORMANCE

| | |
|---|---|
| Laufverhalten | ●●●○○ |
| Fahrgeräusch | ●●●●○ |
| Abrieb | ●●●○○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ●●●●● |

### HAUPTMERKMALE

| | |
|---|---|
| Produktname | ICS |
| Typ | Bockrolle |
| Norm | EN12530 - Geräterollen |
| Tragfähigkeit bei 3 km/h | 100 kg |
| Elektrisch-leitfähig | Nein |
| Rostfrei | Nein |
| Statische Tragfähigkeit | 200 kg |
| Temperaturbereich (Minimum) | -10 °C |
| Temperaturbereich (Maximum) | 40 °C |
| Bauhöhe | 166 mm |
| Gesamtbreite | 52 mm |
| Gesamtgewicht | 0,7 kg |

### GEHÄUSE

| | |
|---|---|
| Gehäusematerial | Polyamid |
| Gabelform | Schlank |
| Farbe | Silbergrau (RAL7001) |
| Dom Durchmesser | 52 mm |

### RAD

| | |
|---|---|
| Material des Radkörpers | Polypropylen |
| Material der Lauffläche | Thermoplastischer Gummi |
| Lager | Präzisionskugellager, abgedichtet |
| Radfarbe | Silbergrau (RAL7001) |
| Fadenschutz | Integrierter Fadenschutz |
| Durchmesser | 125 mm |
| Breite der Lauffläche | 32 mm |
| Breite des Radkörpers | 32 mm |
| Härte der Lauffläche (A) | 87 Shore A |

### BEFESTIGUNG

| | |
|---|---|
| Befestigungsart | Rechteckige Platte |
| Plattenlänge | 95 mm |
| Plattenbreite | 70 mm |
| Plattenlochlänge (Maximum) | 50 mm |
| Plattenlochbreite (Maximum) | 75 mm |
| Plattenloch Durchmesser | 11 mm |

IF Design Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# ICS


## 5328PJX125P51 7001 INOX


EAN 4031582310269

Bestellnummer 00027291

**Produktzeichnungen**




IF Design Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH