

LINEA LIGHT

5920POH065L51-10

EAN 4031582404029



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ● ○
Fahrgeräusch	● ● ● ● ○
Abrieb	● ● ● ● ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ● ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Linea light
Typ	Lenkrolle
Norm	EN12528 - Möbelrollen
Tragfähigkeit bei 3 km/h	40 kg
Elektrisch-leitfähig	Nein
Rostfrei	Nein
Statische Tragfähigkeit	80 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-10 °C
Temperaturbereich (Maximum)	40 °C
Bauhöhe	68 mm
Gesamtbreite	46 mm
Gesamtgewicht	0,08 kg

GEHÄUSE

Gehäusematerial	Polyamid
Gabelform	Doppelrollen-Gehäuse
Schwenklager	Stift, drehbar
Schwenkradius	56 mm
Störkreis	112 mm
Dom Durchmesser	23 mm

RAD

Material des Radkörpers	Polypropylen
Material der Lauffläche	Identisch mit Radkörper
Lager	Gleitlager
Fadenschutz	Mit Fadenschutz
Durchmesser	65 mm
Breite der Lauffläche	13,9 mm

BEFESTIGUNG

Befestigungsart	Blindloch für Bundstift B10
Rückenloch Durchmesser	10 mm

Deutscher
Designer
ClubInterzum
Awardproduct
design
awardIF Design
Award

LINEA LIGHT

5920POH065L51-10

EAN 4031582404029



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Produktzeichnungen

