

EXPANDER

R47-Ø21,5-24 Inox_TBE

EAN 4031582437874



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

RACCORD

Type de raccord	Extenseur synthétique, carré
Fixation expansible (minimale)	21.5 mm
Fixation expansible (maximum)	24 mm
Astuce	Veuillez indiquer le diamètre interne du tube requis lors de la commande.

PERFORMANCE

Résistance à la corrosion ●●●○○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Expanseur
Type	Accessoire
Conducteur électrique	Non
Inoxydable	Oui
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	40 °C
Poids global	0.13 kg