

NOVATECH

RK.ETP082x68-Ø47x12

EAN 4031582369540



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Rendimiento del rodillo    | ● ● ● ● ○ |
| Ruido de movimiento        | ● ● ● ○ ○ |
| Desgaste                   | ● ● ● ● ○ |
| Resistencia a la corrosión | ● ● ● ○ ○ |

ATRIBUTOS PRINCIPALES

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Nombre del producto           | Novatech |
| Tipo                          | Aro      |
| Capacidad de carga a 3 km/h   | 700 kg   |
| Conductivo eléctrico          | No       |
| Inoxidable                    | No       |
| Capacidad de carga estática   | 1400 kg  |
| Rango de temperatura (mínimo) | -20 °C   |
| Rango de temperatura (máximo) | 60 °C    |

ARO

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Material del cuerpo                | Sin definir           |
| Material de la banda de rodadura   | Polipropileno, blando |
| Diámetro                           | 82 mm                 |
| Ancho de Banda de rodadura         | 68 mm                 |
| Dureza de la Banda de rodadura (A) | 92 Shore A            |
| Diámetro del Rodamiento de bolas   | 47 mm                 |
| Ancho del Rodamiento de bolas      | 12 mm                 |

