

# AGILA

2477PIO075R07-Ø31-35

EAN 4031582372113



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## PERFORMANCE

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten           | ● ● ● ● ○ |
| Fahrgeräusch            | ● ● ● ● ○ |
| Abrieb                  | ● ● ● ● ○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ● ○ |

## HAUPTMERKMALE

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Produktname                 | Agila                          |
| Typ                         | Lenkrolle mit Totalfeststeller |
| Norm                        | EN12530 - Geräterollen         |
| Tragfähigkeit bei 3 km/h    | 60 kg                          |
| Elektrisch-leitfähig        | Nein                           |
| Rostfrei                    | Nein                           |
| Statische Tragfähigkeit     | 120 kg                         |
| Temperaturbereich (Minimum) | -10 °C                         |
| Temperaturbereich (Maximum) | 40 °C                          |
| Bauhöhe                     | 103 mm                         |

## GEHÄUSE

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Gehäusematerial | Stahlblech, mittel    |
| Gabelform       | Bauchig               |
| Schwenklager    | Kugelbahn, zweireihig |
| Farbe           | Blaupassiviert        |
| Ausladung       | 24 mm                 |
| Schwenkradius   | 80 mm                 |
| Störkreis       | 160 mm                |

## RAD

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Material des Radkörpers  | Polypropylen       |
| Material der Lauffläche  | Vollgummi, spurlos |
| Lager                    | Gleitlager         |
| Fadenschutz              | Ohne Fadenschutz   |
| Durchmesser              | 75 mm              |
| Breite der Lauffläche    | 25 mm              |
| Härte der Lauffläche (A) | 87 Shore A         |

## BEFESTIGUNG

|                               |                                                                                |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Befestigungsart               | Kunststoffexpander, rund                                                       |
| Expanderbefestigung (Minimum) | 31 mm                                                                          |
| Expanderbefestigung (Maximum) | 35 mm                                                                          |
| Hinweis                       | Bitte geben Sie bei der Bestellung den erforderlichen Rohrinnendurchmesser an. |

# AGILA

2477PIO075R07-Ø31-35

EAN 4031582372113



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Produktzeichnungen

