

## AGILA

2470PJP075R47-24/27

EAN 4031582325218



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

回転性能	● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ● ○
摩擦	● ● ● ○ ○
耐食性	● ● ● ○ ○

## コア属性

製品名	Agila
ハウジングタイプ	自在キャスター
標準	EN12530 - デバイスカスター
3km/hの耐荷重	75 kg
静荷重	150 kg
温度範囲 (最小)	-10 °C
最大温度範囲	40 °C
取付高	103 mm
全幅	43 mm
総重量	0.388 kg

## 車輪

本体材質	ポリプロピレン
トレッド材質	熱可塑性ゴム
ベアリング	精密ボールベアリング
車輪色	シルバークレー (RAL7001)
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	75 mm
トレッド幅	25 mm
ボディ幅	25 mm
トレッドの硬度 (A)	87 ショアA

## ハウジング

材料	スチール、中量系
フォーク形状	幅の広い
回転ベアリング	2つのボールレース
色	青色被膜保護
オフセット	24 mm
回転半径	61.5 mm
回転径	123 mm
ドーム径	43 mm

## フィッティング

フィッティングタイプ	合成樹脂エキスパンダー、角型
ステム長	27 mm
エキスパンダーフィッティング (最小)	24 mm
エキスパンダーフィッティング (最大)	27 mm
ヒント	ご注文の際は、必要なチューブ内径を指定してください。

# AGILA

2470PJP075R47-24/27

EAN 4031582325218



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 図面

