

# ALPHA STAINLESS

8477UFX125P62

EAN 4031582313031



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## PERFORMANCE

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten           | ● ● ● ● ○ |
| Fahrgeräusch            | ● ● ● ● ● |
| Abrieb                  | ● ● ● ○ ○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ● ● |

## HAUPTMERKMALE

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Produktname                 | Alpha stainless                |
| Typ                         | Lenkrolle mit Totalfeststeller |
| Norm                        | EN12532 - Transportgeräte      |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h    | 250 kg                         |
| Elektrisch-leitfähig        | Nein                           |
| Rostfrei                    | Nein                           |
| Statische Tragfähigkeit     | 500 kg                         |
| Temperaturbereich (Minimum) | -20 °C                         |
| Temperaturbereich (Maximum) | 80 °C                          |
| Bauhöhe                     | 155 mm                         |
| Gesamtbreite                | 75 mm                          |
| Gesamtgewicht               | 1,22 kg                        |

## GEHÄUSE

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| Gehäusematerial | Rostfreier Stahl, schwer |
| Gabelform       | Bauchig                  |
| Schwenklager    | Kugelbahn, zweireihig    |
| Farbe           | Stahl, Rostfrei          |
| Ausladung       | 40 mm                    |
| Schwenkradius   | 123 mm                   |
| Störkreis       | 246 mm                   |
| Dom Durchmesser | 75 mm                    |

## RAD

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Tread hardness           | weich                                |
| Material des Radkörpers  | Polyamid                             |
| Material der Lauffläche  | Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert |
| Lager                    | Präzisionskugellager, abgedichtet    |
| Achse                    | Verschraubt                          |
| Radfarbe                 | Silbergrau (RAL7001)                 |
| Fadenschutz              | Mit Fadenschutz                      |
| Durchmesser              | 125 mm                               |
| Breite der Lauffläche    | 40 mm                                |
| Breite des Radkörpers    | 40 mm                                |
| Härte der Lauffläche (A) | 63 Shore A                           |

## BEFESTIGUNG

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Befestigungsart             | Kleine rechteckige Platte |
| Plattenlänge                | 105 mm                    |
| Plattenbreite               | 85 mm                     |
| Plattenlochlänge (Minimum)  | 77 mm                     |
| Plattenlochlänge (Maximum)  | 60 mm                     |
| Plattenlochbreite (Minimum) | 77 mm                     |
| Plattenlochbreite (Maximum) | 80 mm                     |
| Plattenloch Durchmesser     | 9 mm                      |

# ALPHA STAINLESS

8477UFX125P62

EAN 4031582313031

Bestellnummer 00034803  
Produktzeichnungen



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

8477U00125P62-neu

