PRODUKTINFORMATION

# ALPHA STAINLESS

8477UFX125P62

EAN 4031582313031



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## PERFORMANCE

| | |
|---|---|
| Laufverhalten | ●●●●○ |
| Fahrgeräusch | ●●●●● |
| Abrieb | ●●●○○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ●●●●● |

## HAUPTMERKMALE

| | |
|---|---|
| Produktname | Alpha stainless |
| Typ | Lenkrolle mit Totalfeststeller |
| Norm | EN12532 - Transportgeräte |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h | 250 kg |
| Elektrisch-leitfähig | Nein |
| Rostfrei | Nein |
| Statische Tragfähigkeit | 500 kg |
| Temperaturbereich (Minimum) | -20 °C |
| Temperaturbereich (Maximum) | 80 °C |
| Bauhöhe | 155 mm |
| Gesamtbreite | 75 mm |
| Gesamtgewicht | 1,22 kg |

## GEHÄUSE

| | |
|---|---|
| Gehäusematerial | Rostfreier Stahl, schwer |
| Gabelform | Bauchig |
| Schwenklager | Kugelbahn, zweireihig |
| Farbe | Stahl, Rostfrei |
| Ausladung | 40 mm |
| Schwenkradius | 123 mm |
| Störkreis | 246 mm |
| Dom Durchmesser | 75 mm |

## RAD

| | |
|---|---|
| Tread hardness | weich |
| Material des Radkörpers | Polyamid |
| Material der Lauffläche | Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert |
| Lager | Präzisionskugellager, abgedichtet |
| Achse | Verschraubt |
| Radfarbe | Silbergrau (RAL7001) |
| Fadenschutz | Mit Fadenschutz |
| Durchmesser | 125 mm |
| Breite der Lauffläche | 40 mm |
| Breite des Radkörpers | 40 mm |
| Härte der Lauffläche (A) | 63 Shore A |

## BEFESTIGUNG

| | |
|---|---|
| Befestigungsart | Kleine rechteckige Platte |
| Plattenlänge | 105 mm |
| Plattenbreite | 85 mm |
| Plattenlochlänge (Minimum) | 77 mm |
| Plattenlochlänge (Maximum) | 60 mm |
| Plattenlochbreite (Minimum) | 77 mm |
| Plattenlochbreite (Maximum) | 80 mm |
| Plattenloch Durchmesser | 9 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# ALPHA STAINLESS

8477UFX125P62

EAN 4031582313031

Bestellnummer 00034803

**Produktzeichnungen**

