

# ALPHA STAINLESS

8477POO125P30-13 TFR

EAN 4031582480498



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

## PRESTAZIONI

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Prestazioni di rotolamento | ● ● ● ○ ○ |
| Rumore                     | ● ● ● ○ ○ |
| Attrito                    | ● ● ● ● ● |
| Resistenza alla corrosione | ● ● ● ● ● |

## ATTRIBUTI PRINCIPALI

|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Nome del prodotto                   | Alpha stainless                 |
| Tipo di alloggiamento               | Ruota girevole con freno totale |
| Portata a 3 km/h                    | 150 kg                          |
| Portata statica                     | 300 kg                          |
| Intervallo di temperatura (minimo)  | -20 °C                          |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 60 °C                           |
| Altezza totale                      | 155 mm                          |
| Peso complessivo                    | 0,985 kg                        |

## RUOTA

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Materiale del corpo         | Polipropilene      |
| Materiale del battistrada   | Identico al nucleo |
| Cuscinetto                  | Cuscinetto piano   |
| Asse                        | Vite con dado      |
| Parafili                    | Senza parafili     |
| Diametro                    | 125 mm             |
| Larghezza battistrada       | 40 mm              |
| Durezza del Battistrada (D) | 65 Shore D         |

## SUPPORTO

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Materiale                 | Acciaio Inossidabile, Pesante |
| Forma della forcella      | Largo                         |
| Cuscinetto del supporto   | Doppio giro di sfere          |
| Disassamento              | 40 mm                         |
| Raggio di piroettamento   | 121 mm                        |
| Ingombro di piroettamento | 242 mm                        |
| Inossidabile              | ✓                             |

## FISSAGGIO

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Tipo di fissaggio | Foro per vite |
| Diametro del foro | 13 mm         |

# ALPHA STAINLESS

8477POO125P30-13 TFR

EAN 4031582480498



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DISEGNI TECNICI

