

STYLEA

5925UOI075S70-10X15 TFR

EAN 4031582385687



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ● ●
耐食性	● ● ● ● ○

コア属性

製品名	Stylea
ハウジングタイプ	ホイールブレーキ付き自在キャスター
標準	EN12528 - 家具用キャスター
3km/hの耐荷重	50 kg
静荷重	100 kg
温度範囲 (最小)	-10 °C
最大温度範囲	40 °C
取付高	88 mm
全幅	54 mm
総重量	0.157 kg

車輪

本体材質	ポリアミド
トレッド材質	車輪本体と同一
ベアリング	スパーサーチューブ付きプレーンベアリング
車軸	リベット止め
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	75 mm
トレッド幅	8 mm
トレッドの硬度 (D)	75 ショアD

ハウジング

材料	ポリアミド
フォーク形状	双輪ハウジング
旋回ベアリング	ステム、旋回
旋回半径	87 mm
旋回径	174 mm
ねじ径	10 mm

フィッティング

フィッティングタイプ	六角ナット付きネジ付きステム、上部
ステム径	10 mm
ステム長	15 mm