

AGILA LIGHT

1470PAO075P40 TENTE

EAN 4031582331486



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ● ○
耐食性	● ● ● ○ ○

コア属性

製品名	Agila light
ハウジングタイプ	自在キャスター
標準	EN12530 - デバイスカスター
3km/hの耐荷重	60 kg
静荷重	120 kg
温度範囲 (最小)	-20 °C
最大温度範囲	60 °C
取付高	100 mm
全幅	44 mm
総重量	0.265 kg

車輪

本体材質	ポリプロピレン
トレッド材質	ポリウレタン、樹脂成型
ベアリング	プレーンベアリング
車輪色	シルバークレー (RAL7001)
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	75 mm
トレッド幅	25 mm
ボディ幅	25 mm
トレッドの硬度 (A)	91 ショアA
トレッドの硬度 (D)	40 ショアD

ハウジング

材料	スチール、軽量系
フォーク形状	幅の広い
旋回ベアリング	2つのボールレース
色	青色被膜保護
オフセット	25 mm
旋回半径	62.5 mm
旋回径	125 mm
ドーム径	41 mm

フィッティング

フィッティングタイプ	正方形プレート
プレート長	60 mm
プレート幅	60 mm
プレート穴長 (最小)	38 mm
プレート穴長 (最大)	48 mm
プレート穴幅 (最小)	38 mm
プレート穴幅 (最大)	48 mm
プレート穴径	6.3 mm

AGILA LIGHT

1470PAO075P40 TENTE

EAN 4031582331486



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

