INFORMACE O PRODUKTU

# ALPHA

3478UOO080P62

EAN 4031582030105



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

| | |
|---|---|
| Valivý odpor | ●●●○○ |
| Hlučnost | ●●●○○ |
| Opotřebení | ●●●●○ |
| Odolné vůči korozi | ●●●○○ |

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

| | |
|---|---|
| Název produktu | Alpha |
| Typ | Pevné Kolečko |
| Norma | EN12532 – Přepravní vybavení |
| Nosnost 4 km/h | 200 kg |
| Elektrické vodivé | Ne |
| Nerezové | Ne |
| Statická Nosnost | 400 kg |
| Rozsah teploty (minimální) | -40 °C |
| Teplotní rozsah (maximální) | 80 °C |
| Celková výška | 108 mm |
| Stavební výška | 85 mm |
| Celková hmotnost | 0,38 kg |

## UCHYCENÍ

| | |
|---|---|
| Materiál pouzdra | Ocelový plech, těžký |
| Tvar Vidlice | Široký |
| Barva vidlice | Pasivováno modrou |

## KOLO

| | |
|---|---|
| Materiál středu | Polyamid |
| Materiál běhounu | Identické s tělem Kolo |
| Ložisko | Ložisko |
| Osa kola | Šroub s maticí |
| Barva Kola | Přírodní bílá |
| Ochranná krytka | Bez pouzdra |
| Průměr | 80 mm |
| Šířka Běhoun | 34 mm |
| Šířka středu kola | 34 mm |
| Tvrdost Běhoun (D) | 75 Shore D |

## MONTÁŽ

| | |
|---|---|
| Typ uchycení | Obdélníková destička |
| Délka plotny | 103 mm |
| Šířka plotny | 85 mm |
| Délka otvoru plotny (minimální) | 77 mm |
| Délka otvoru plotny (maximální) | 60 mm |
| Šířka otvoru plotny (minimální) | 77 mm |
| Šířka otvoru plotny (maximální) | 80 mm |
| Průměr otvoru plotny | 9 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# ALPHA


3478UOO080P62


EAN 4031582030105

Objednací číslo 00005659

**Výkresy produktu**




© Copyright 2026 TENTE International GmbH