

KAPPA LOAD

9650ITP150P63 CL67

EAN 4031582314304



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ● ○
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ● ○
耐食性	● ● ● ● ○

コア属性

製品名	Kappa load
ハウジングタイプ	自在キャスター
標準	EN12532 - 輸送機器
4km/hの耐荷重	650 kg
6km/hの耐荷重	520 kg
静荷重	1300 kg
温度範囲 (最小)	-10 °C
温度範囲 (最大)	60 °C
取付高	200 mm
全幅	110 mm
総重量	4.28 kg

車輪

本体材質	アルミニウム
トレッド材質	ポリウレタン、鋳造
ベアリング	精密ボールベアリング
車軸	ナットでネジ止め
車輪色	ハニーイエロー (RAL1005)
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	150 mm
トレッド幅	50 mm
ボディ幅	50 mm
トレッドの硬度 (A)	92 ショアA
トレッドの硬度 (D)	42 ショアD

ハウジング

材料	鋳鉄、鍛鉄、重量系
フォーク形状	幅広い、強化版
旋回ベアリング	ディープグループボールスラストローラーベアリング
色	青色被膜保護
オフセット	58 mm
旋回半径	137.5 mm
旋回径	275 mm
ドーム径	111 mm

KAPPA LOAD

9650ITP150P63 CL67

EAN 4031582314304



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

フィッティング

フィッティングタイプ	長方形プレート
プレート長	135 mm
プレート幅	110 mm
プレート穴長 (最小)	75 mm
プレート穴長 (最大)	80 mm
プレート穴幅 (最小)	75 mm
プレート穴幅 (最大)	105 mm
プレート穴径	11 mm

KAPPA LOAD

9650ITP150P63 CL67

EAN 4031582314304



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

