

ALPHA

3470PIJ125P30-13

EAN 4031582381368



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	●●●○○
動きのノイズ	●●●○○
摩擦	●●●○○
耐食性	●●●○○

コア属性

製品名	Alpha
ハウジングタイプ	自在キャスター
標準	EN12532 - 輸送機器
4km/hの耐荷重	160 kg
導電性	いいえ
ステンレス	いいえ
静荷重	320 kg
温度範囲（最小）	-20 °C
最大温度範囲	60 °C
取付高	155 mm
総重量	1.13 kg

ハウジング

住宅用建材	スチール、重量系
フォーク形状	幅の広い
旋回ベアリング	2つのボールレース
色	青色被膜保護
オフセット	40 mm
旋回半径	102.5 mm
旋回径	205 mm

車輪

本体材質	ポリプロピレン
トレッド材質	硬質ゴム、ノンマーキング
ベアリング	ローラーベアリング
車軸	ナットでネジ止め
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	125 mm
トレッド幅	37 mm
トレッドの硬度（A）	80 ショアA

フィッティング

フィッティングタイプ	ボルト穴
ボルト穴径	13 mm

ALPHA

3470PIJ125P30-13

EAN 4031582381368



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

