



画像は元の製品と異なる場合があります

### パフォーマンス

回転性能	●●●●○
動きのノイズ	●●●○
摩擦	●●●●○
耐食性	●●●●○

### コア属性

製品名	Kappa
ハウジングタイプ	固定キャスター
標準	EN12533 - 重量物向けキャスター
4km/hの耐荷重	1440 kg
6km/hの耐荷重	1200 kg
導電性	いいえ
ステンレス	いいえ
静荷重	2400 kg
温度範囲 (最小)	-10 °C
最大温度範囲	60 °C
取付高	245 mm
全幅	98 mm
総重量	7.98 kg

### ハウジング

住宅用建材	鋳鉄、鍛鉄、重量系
フォーク形状	幅広い、強化版
色	青色被膜保護
Lubrication nipple	1
ドーム径	96 mm

### 車輪

本体材質	鋳鉄
トレッド材質	ポリウレタン、鋳造
ベアリング	精密ボールベアリング
車軸	ナットでネジ止め
車輪色	ハニーイエロー (RAL1005)
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	200 mm
トレッド幅	60 mm
ボディ幅	60 mm
トレッドの硬度 (A)	92 ショアA
トレッドの硬度 (D)	42 ショアD

### フィッティング

フィッティングタイプ	長方形プレート
プレート長	135 mm
プレート幅	110 mm
プレート穴長 (最小)	75 mm
プレート穴長 (最大)	80 mm
プレート穴幅 (最小)	75 mm
プレート穴幅 (最大)	105 mm
プレート穴径	11 mm

