

## AGILA TWIN

2975UAK050P30-11

EAN 4031582302820



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

|        |           |
|--------|-----------|
| 回転性能   | ● ● ● ● ○ |
| 動きのノイズ | ● ● ● ● ○ |
| 摩擦     | ● ● ● ● ○ |
| 耐食性    | ● ● ● ● ○ |

## コア属性

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| 製品名       | Agila twin         |
| ハウジングタイプ  | ホイールブレーキ付き自在キャスター  |
| 標準        | EN12530 - デバイスカスター |
| 3km/hの耐荷重 | 70 kg              |
| 導電性       | いいえ                |
| ステンレス     | いいえ                |
| 静荷重       | 140 kg             |
| 温度範囲 (最小) | -25 °C             |
| 最大温度範囲    | 80 °C              |
| 取付高       | 69 mm              |
| 全幅        | 57 mm              |
| 総重量       | 0.32 kg            |

## ハウジング

|         |           |
|---------|-----------|
| 住宅用建材   | スチール、中量系  |
| フォーク形状  | 双輪ハウジング   |
| 旋回ベアリング | 2つのボールレース |
| 色       | 青色被膜保護    |
| オフセット   | 25 mm     |
| 旋回半径    | 77 mm     |
| 旋回径     | 155 mm    |
| ドーム径    | 53 mm     |

## 車輪

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| 本体材質        | ポリアミド             |
| トレッド材質      | ポリウレタン、樹脂成型       |
| ベアリング       | コーンボールベアリング       |
| 車輪色         | スレートグレー (RAL7015) |
| スレッドガード     | スレッドガード付き         |
| 直径          | 50 mm             |
| トレッド幅       | 20 mm             |
| ボディ幅        | 20 mm             |
| トレッドの硬度 (A) | 92 ショアA           |
| トレッドの硬度 (D) | 42 ショアD           |

## フィッティング

|            |       |
|------------|-------|
| フィッティングタイプ | ボルト穴  |
| ボルト穴径      | 11 mm |

# AGILA TWIN

2975UAK050P30-11

EAN 4031582302820

注文番号 00030578  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

