製品情報

# AGILA TWIN

2975UAK050P30-11

EAN 4031582302820



画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

| | |
|---|---|
| 回転性能 | ●●●○○ |
| 動きのノイズ | ●●●○○ |
| 摩擦 | ●●●●○ |
| 耐食性 | ●●●○○ |

## コア属性

| | |
|---|---|
| 製品名 | Agila twin |
| ハウジングタイプ | ホイールブレーキ付き自在キャスター |
| 標準 | EN12530 - デバイスキャスター |
| 3km/hの耐荷重 | 70 kg |
| 導電性 | いいえ |
| ステンレス | いいえ |
| 静荷重 | 140 kg |
| 温度範囲（最小） | -25 °C |
| 最大温度範囲 | 80 °C |
| 取付高 | 69 mm |
| 全幅 | 57 mm |
| 総重量 | 0.32 kg |

## ハウジング

| | |
|---|---|
| ハウジング材質 | スチール、中量系 |
| フォーク形状 | 双輪ハウジング |
| 旋回ベアリング | 2つのボールレース |
| ハウジング色 | 青色被膜保護 |
| オフセット | 25 mm |
| 旋回半径 | 77 mm |
| 旋回径 | 155 mm |
| ドーム径 | 53 mm |

## 車輪

| | |
|---|---|
| 本体材質 | ポリアミド |
| トレッド材質 | ポリウレタン、樹脂成型 |
| ベアリング | コーンボールベアリング |
| 車輪色 | スレートグレー（RAL7015） |
| スレッドガード | スレッドガード付き |
| 直径 | 50 mm |
| トレッド幅 | 20 mm |
| ボディ幅 | 20 mm |
| トレッドの硬度（A） | 92 ショアA |
| トレッドの硬度（D） | 42 ショアD |

## フィッティング

| | |
|---|---|
| フィッティングタイプ | ボルト穴 |
| ボルト穴径 | 11 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# AGILA TWIN

2975UAK050P30-11

EAN 4031582302820

注文番号 00030578

**製品図面**




