

# ALPHA

3477UOH200P30-13

EAN 4031582306064



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

## PRESTAZIONI

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Prestazioni di rotolamento | ● ● ● ○ ○ |
| Rumore                     | ● ● ● ○ ○ |
| Attrito                    | ● ● ● ● ● |
| Resistenza alla corrosione | ● ● ● ○ ○ |

## ATTRIBUTI PRINCIPALI

|                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Nome del prodotto                   | Alpha                               |
| Tipo                                | Ruota girevole con freno totale     |
| Standard                            | EN12532 - Attrezzature di trasporto |
| Portata a 4 km/h                    | 200 kg                              |
| Portata statica                     | 400 kg                              |
| Intervallo di temperatura (minimo)  | -40 °C                              |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 80 °C                               |
| Altezza totale                      | 235 mm                              |
| Peso complessivo                    | 2,696 kg                            |

## RUOTA

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Materiale del corpo         | Poilammide         |
| Materiale del battistrada   | Identico al nucleo |
| Cuscinetto                  | Cuscinetto piano   |
| Asse                        | Vite con dado      |
| Parafili                    | Con parafili       |
| Diametro                    | 200 mm             |
| Larghezza battistrada       | 50 mm              |
| Durezza del Battistrada (D) | 75 Shore D         |

## SUPPORTO

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Materiale                 | Lamiera di acciaio, pesante |
| Forma della forcella      | Largo                       |
| Cuscinetto del supporto   | Doppio giro di sfere        |
| Disassamento              | 55 mm                       |
| Raggio di piroettamento   | 166 mm                      |
| Ingombro di piroettamento | 332 mm                      |

## FISSAGGIO

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Tipo di fissaggio | Foro per vite |
| Diametro del foro | 13 mm         |

# ALPHA

3477UOH200P30-13

EAN 4031582306064



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DISEGNI TECNICI

