

DELTA TWIN

9940ETP065P41-100X100

EAN 4031582501162



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ● ○
耐食性	● ● ● ○ ○

コア属性

製品名	Delta twin
ハウジングタイプ	自在キャスター
標準	EN12532 - 輸送機器
4km/hの耐荷重	400 kg
静荷重	800 kg
温度範囲 (最小)	-30 °C
最大温度範囲	60 °C
取付高	111.5 mm
全幅	92 mm
総重量	1.932 kg

車輪

本体材質	鋼鉄
トレッド材質	ポリウレタン、鋳造
ベアリング	精密ボールベアリング
車軸	ナットでネジ止め
車輪色	ハニーイエロー (RAL1005)
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	65 mm
トレッド幅	30 mm
ボディ幅	30 mm
トレッドの硬度 (A)	92 ショアA
トレッドの硬度 (D)	42 ショアD

ハウジング

材料	鋳鉄、鍛鉄、重量系
フォーク形状	双輪ハウジング
旋回ベアリング	精密ボールベアリング
色	透明塗装
オフセット	25 mm
旋回半径	62 mm
旋回径	124 mm
ドーム径	73 mm

フィッティング

フィッティングタイプ	正方形プレート
プレート長	100 mm
プレート幅	100 mm
プレート穴長 (最小)	63 mm
プレート穴長 (最大)	78 mm
プレート穴幅 (最小)	63 mm
プレート穴幅 (最大)	78 mm
プレート穴径	10.5 mm

製品情報

DELTA TWIN

9940ETP065P41-100X100

EAN 4031582501162



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DELTA TWIN

9940ETP065P41-100X100

EAN 4031582501162



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

