

FORMA

694GUF150R26-28 S45 4XM8 GREY

EAN 4031582476286



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ● ○
Fahrgeräusch	● ● ● ● ○
Abrieb	● ● ● ● ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Forma
Typ	Lenkrolle mit Zentral-, Rad- oder Richtungsfeststeller
Tragfähigkeit bei 3 km/h	135 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-18 °C
Temperaturbereich (Maximum)	120 °C
Bauhöhe	177 mm

RAD

Material des Radkörpers	Polyamid
	weich
Material der Lauffläche	Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert
Lager	Präzisionskugellager
Fadenschutz	Mit Fadenschutz
Durchmesser	150 mm
Breite der Lauffläche	18 mm
Härte der Lauffläche (A)	60 Shore A

GEHÄUSE

Material	Zink-Druckguss / Aluminium
Gabelform	Doppelrollen-Gehäuse
Schwenklager	Präzisionskugellager
Ausladung	57 mm
Schwenkradius	137 mm

BEFESTIGUNG

Befestigungsart	Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken
Zapfen Durchmesser	28 mm
Zapfenlänge	97 mm

FORMA

694GUF150R26-28 S45 4XM8 GREY

EAN 4031582476286



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

