

## DELTA

3641ITP140P63 CV BS-TURN



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

|        |           |
|--------|-----------|
| 回転性能   | ● ● ● ○ ○ |
| 動きのノイズ | ● ● ● ○ ○ |
| 摩擦     | ● ● ● ● ○ |
| 耐食性    | ● ● ● ○ ○ |

## コア属性

|           |                |
|-----------|----------------|
| 製品名       | Delta          |
| ハウジングタイプ  | 方向ロック付き旋回キャスター |
| 標準        | EN12532 - 輸送機器 |
| 4km/hの耐荷重 | 500 kg         |
| 静荷重       | 1000 kg        |
| 温度範囲 (最小) | -10 °C         |
| 最大温度範囲    | 60 °C          |
| 取付高       | 200 mm         |
| 全幅        | 94 mm          |
| 総重量       | 3.128 kg       |

## 車輪

|             |                  |
|-------------|------------------|
| 本体材質        | アルミニウム           |
|             | 凸型               |
| トレッド材質      | ポリウレタン、鋳造        |
| ベアリング       | 精密ボールベアリング       |
| 車軸          | ナットでネジ止め         |
| 車輪色         | ハニイエロー (RAL1005) |
| スレッドガード     | スレッドガードなし        |
| 直径          | 140 mm           |
| トレッド幅       | 50 mm            |
| ボディ幅        | 50 mm            |
| トレッドの硬度 (A) | 92 ショアA          |
| トレッドの硬度 (D) | 42 ショアD          |

## ハウジング

|         |            |
|---------|------------|
| 材料      | スチール、重量系   |
| フォーク形状  | 幅広い、強化版    |
| 旋回ベアリング | 精密ボールベアリング |
| 色       | 青色被膜保護     |
| オフセット   | 55 mm      |
| 旋回半径    | 125 mm     |
| 旋回径     | 250 mm     |

## フィッティング

|             |         |
|-------------|---------|
| フィッティングタイプ  | 長方形プレート |
| プレート長       | 137 mm  |
| プレート幅       | 105 mm  |
| プレート穴長 (最小) | 75 mm   |
| プレート穴長 (最大) | 80 mm   |
| プレート穴幅 (最小) | 105 mm  |
| プレート穴幅 (最大) | 105 mm  |
| プレート穴径      | 11 mm   |

# DELTA

3641ITP140P63 CV BS-TURN



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

# DELTA

3641ITP140P63 CV BS-TURN



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 図面

