PRODUKTINFORMATION

# STYLEA

## 5920UJI075L51-10 DM22 RAL 7035-7042 TFR

EAN 4031582394313



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

### YDEEVNE

| | |
|---|---|
| Rullemodstand | ●●●○○ |
| Kørselsstøj | ●●●○○ |
| Abrasion | ●●●○○ |
| Rustbeskyttelse | ●●●●○ |

### PRIMÆRE EGENSKABER

| | |
|---|---|
| Produktnavn | Stylea |
| Type | Drejeligt Hjul |
| Standard | EN12528 - Møbelhjul |
| Belastning ved 3 km/t | 80 kg |
| Elektrisk ledende | Nej |
| Rustfri | Nej |
| Belastning Statisk | 160 kg |
| Temperaturområde (minimum) | -10 °C |
| Temperaturområde (maksimum) | 40 °C |
| Byggehøjde | 76 mm |
| Samlet bredde | 64 mm |
| Samlet vægt | 0,17 kg |

### GAFFEL

| | |
|---|---|
| Materialer til boliger | Polyamid |
| Gaffel Form | Dobbelt Hjul |
| Drejekrans | Stift, drejelig |
| Farve | Lysegrå (RAL7035) |
| Udfaldsradius | 60 mm |
| Udfaldsdiameter | 120 mm |
| Dome-diameter | 22 mm |

### HJUL

| | |
|---|---|
| Fælgmateriale | Polyamid |
| Hjulbanemateriale | Termoplastisk gummi |
| Leje | Glideleje med Afstandsrør |
| Aksel | Nittet |
| Trådfang | Uden trådfang |
| Diameter | 75 mm |
| Hjulbane bredde | 10 mm |
| Hårdhed af Hjulbane (A) | 87 Shore A |

### MONTERING

| | |
|---|---|
| Monteringstype | Hul til montagesplit til B10-fitting |
| Bolt Huldiameter | 10 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# STYLEA

5920UJI075L51-10 DM22 RAL 7035-7042 TFR

EAN 4031582394313

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

**Product Drawings**



© Copyright 2026 TENTE International GmbH