

ALPHA

3478UEJ100P62 T/G SMALL

EAN 4031582377774



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能 ● ● ● ○ ○

動きのノイズ ● ● ● ● ●

摩擦 ● ● ● ○ ○

耐食性 ● ● ● ○ ○

コア属性

製品名	Alpha
ハウジングタイプ	固定キャスター
標準	EN12532 - 輸送機器
4km/hの耐荷重	160 kg
静荷重	320 kg
温度範囲 (最小)	-20 °C
最大温度範囲	80 °C
取付高	128 mm
総重量	0.583 kg

車輪

本体材質	ポリアミド
	柔らかい
トレッド材質	弾性タイヤ、黒、加硫処理
ベアリング	ローラーベアリング
車軸	ナットでネジ止め
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	100 mm
トレッド幅	34 mm
トレッドの硬度 (A)	64 ショアA

ハウジング

材料	スチール、重量系
フォーク形状	幅の広い

フィッティング

フィッティングタイプ	長方形プレート
プレート長	103 mm
プレート幅	85 mm
プレート穴長 (最小)	77 mm
プレート穴長 (最大)	80 mm
プレート穴幅 (最大)	60 mm
プレート穴径	9 mm

ALPHA

3478UEJ100P62 T/G SMALL

EAN 4031582377774



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

