

# DURATECH

UOP250X50-Ø25 TFR

EAN 4031582390667



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

## RUOTA

Materiale del corpo	Poilammide
Materiale del battistrada	Identico al nucleo
Cuscinetto	Cuscinetti a sfere di precisione
Parafili	Con parafili
Diametro	250 mm
Larghezza battistrada	50 mm
Asse diametro del foro	25 mm
Lunghezza mozzo	60 mm
Durezza del Battistrada (D)	75 Shore D

## PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ● ●
Rumore	● ● ● ○ ○
Attrito	● ● ● ● ●
Resistenza alla corrosione	● ● ● ○ ○

## ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Duratech
Tipo	Ruota
Standard	EN12532 - Attrezzature di trasporto
Portata a 4 km/h	1000 kg
Portata statica	2000 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-30 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	80 °C
Peso complessivo	1,3 kg

# DURATECH

UOP250X50-Ø25 TFR

EAN 4031582390667



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DISEGNI TECNICI

---

