

## AGILA STAINLESS

7478PJO125P50

EAN 4031582349931



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

|        |             |
|--------|-------------|
| 回転性能   | ● ● ● ● ○ ○ |
| 動きのノイズ | ● ● ● ● ● ○ |
| 摩擦     | ● ● ● ● ○ ○ |
| 耐食性    | ● ● ● ● ● ● |

## コア属性

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| 製品名       | Agila stainless    |
| ハウジングタイプ  | 固定キャスター            |
| 標準        | EN12530 - デバイスカスター |
| 3km/hの耐荷重 | 100 kg             |
| 導電性       | いいえ                |
| ステンレス     | はい                 |
| 静荷重       | 200 kg             |
| 温度範囲 (最小) | -20 °C             |
| 最大温度範囲    | 60 °C              |
| 取付高       | 160 mm             |
| 全幅        | 60 mm              |
| 総重量       | 0.55 kg            |

## ハウジング

|        |           |
|--------|-----------|
| 住宅用建材  | ステンレス、中量系 |
| フォーク形状 | 幅の広い      |
| 色      | ステンレス     |
| ドーム径   | 60 mm     |

## 車輪

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| 本体材質        | ポリプロピレン           |
| トレッド材質      | 熱可塑性ゴム            |
| ベアリング       | プレーンベアリング         |
| 車輪色         | シルバークレー (RAL7001) |
| スレッドガード     | スレッドガードなし         |
| 直径          | 125 mm            |
| トレッド幅       | 32 mm             |
| ボディ幅        | 32 mm             |
| トレッドの硬度 (A) | 87 ショアA           |

## フィッティング

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| フィッティングタイプ  | 長方形プレート               |
| プレート長       | 77 mm                 |
| プレート幅       | 67 mm                 |
| プレート穴長 (最小) | 46.5 mm               |
| プレート穴長 (最大) | 51.5 mm               |
| プレート穴幅 (最小) | 56 mm                 |
| プレート穴幅 (最大) | 61.5 mm               |
| プレート穴径      | 8.5 mm                |
| ヒント         | プレートの長手が軌道から90°外れている。 |

# AGILA STAINLESS

7478PJO125P50

EAN 4031582349931

注文番号 00004981

製品図面



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

