



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ○ ○
耐食性	● ● ● ○ ○

コア属性

製品名	Agila
ハウジングタイプ	自在キャスター
標準	EN12530 - デバイスカスター
3km/hの耐荷重	100 kg
静荷重	200 kg
温度範囲（最小）	-10 °C
温度範囲（最大）	40 °C
取付高	163 mm

車輪

本体材質	ポリプロピレン
トレッド材質	熱可塑性ゴム
ベアリング	プレーンベアリング
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	125 mm
トレッド幅	32 mm
トレッドの硬度（A）	87 ショアA

ハウジング

材料	スチール、中量系
フォーク形状	幅の広い
旋回ベアリング	2つのボールレース
オフセット	41 mm
旋回半径	103.5 mm
旋回径	207 mm

フィッティング

フィッティングタイプ	合成樹脂エキスパンダー、角型
エキスパンダーフィッティング（最小）	32 mm
エキスパンダーフィッティング（最大）	35 mm
ヒント	ご注文の際は、必要なチューブ内径を指定してください。

AGILA

2470PJO125R47-32-35

EAN 4031582325034



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

