

## ALPHA

3470PIR125P30-13



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TELJESÍTMÉNY

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Gördülési ellenállás teljesítménye | ● ● ● ○ ○ |
| Mozgás zajkibocsátása              | ● ● ● ● ○ |
| Kopás                              | ● ● ● ○ ○ |
| Korrozióálló képesség              | ● ● ● ○ ○ |

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Termék neve                       | Alpha                      |
| Ház típusa                        | Forgóvillás görgő          |
| Standard                          | EN12532 - Szállítóeszközök |
| Teherbírás 4 km/h-nál             | 100 kg                     |
| Elektromosan vezető               | Nem                        |
| Rozsdamentes                      | Nem                        |
| Statikus teherbírás               | 200 kg                     |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -20 °C                     |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 60 °C                      |
| Összsúly                          | 1,05 kg                    |
| Teljes szélesség                  | 75 mm                      |

## VÁZ

|              |                  |
|--------------|------------------|
| A ház anyaga | Acéllemez, nehéz |
| Villa alakja | Széles           |
| Forgócsapágó | Kétsoros golyó   |
| Szín         | Kék passzívált   |
| Ellensúlyoz  | 40 mm            |
| Körbeforgás  | 205 mm           |

## KERÉK

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Felépítmény anyaga           | Polipropilén                 |
| Futófelület anyaga           | Tömör gumi, nyomot nem hagyó |
| Csapágó                      | Tűgörgős csapágó             |
| Tengely                      | Csavar anyával               |
| Kerék színe                  | Grafitfekete (RAL9011)       |
| Szálvédők                    | Futófelület védelem nélkül   |
| Átmérő                       | 125 mm                       |
| Futófelület szélessége       | 37 mm                        |
| Test szélessége              | 37 mm                        |
| A futófelület keménysége (A) | 80 Shore A                   |

## SZERELVÉNY

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Szerelvény típusa     | Csavarfurat |
| Csavar furat átmérője | 13 mm       |

# ALPHA

3470PIR125P30-13



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Termékrajzok

