

NOVATECH

FTX140X50-Ø20 HL55-A

EAN 4031582339963



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能 ● ● ● ○ ○

動きのノイズ ● ● ● ○ ○

摩擦 ● ● ● ● ○

耐食性 ● ● ● ○ ○

コア属性

製品名 Novatech

ハウジングタイプ 車輪

3km/hの耐荷重 630 kg

静荷重 1260 kg

温度範囲 (最小) -20 °C

最大温度範囲 60 °C

総重量 2.474 kg

車輪

本体材質	鋳鉄
トレッド材質	ポリウレタン、鋳造
ベアリング	精密ボールベアリング、封止
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	140 mm
トレッド幅	50 mm
車軸穴径	20 mm
ハブの長さ	55 mm
トレッドの硬度 (A)	92 ショアA
ベアリングタイプ	6006 2RS
シールタイプ	A
以下に適しています	bt_linde

NOVATECH

FTX140X50-Ø20 HL55-A

EAN 4031582339963



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

