

COMPACTA

1430POI038P60-46X38 (38)

EAN 4031582332599



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau ●●●○○

Bruit de mouvement ●●●○○

Attrition ●●●●●

Résistance à la corrosion ●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Compacta
Type	Roulette pivotante
Standard	EN12528 - Roulettes d'ameublement
Capacité de charge à 3 km/h	25 kg
Statique Capacité de charge	50 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	50,5 mm
Poids global	0,071 kg

ROUE

Matériau du corps	Polypropylène
Bandage	Identique au corps de Roue
Roulement	Moyeu lisse avec tube Entretoise
Axe	Rivelé
Pare-fils	Sans protège-filet
Diamètre	38 mm
Largeur du Bandage	16 mm
Dureté du Bandage (D)	65 Shore D

CHAPE

Matériau	Tôle d'acier, légère
Forme Chape	Galbé
Pivot	Un Chemin de billes
Déport	13 mm
Rayon d'encombrement	32 mm
Diamètre d'encombrement	64 mm

RACCORD

Type de raccord	Plaque rectangulaire
Longueur de plaque	46 mm
Largeur de plaque	38 mm
Longueur du trou de plaque (maximale)	36 mm
Largeur du trou de plaque (maximale)	28 mm
Diamètre du trou de la plaque	5,3 mm

COMPACTA

1430POI038P60-46X38 (38)

EAN 4031582332599



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESSINS TECHNIQUES

