

FOOTMASTER

FOOT MASTER GDN- 60-F-NYN antistatic



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

HAUPTMERKMALE

Produktname	Footmaster
Typ	Lenkrolle
Tragfähigkeit bei 3 km/h	125 kg
Elektrisch-leitfähig	Nein
Rostfrei	Nein
Statische Tragfähigkeit	250 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-10 °C
Temperaturbereich (Maximum)	90 °C
Bauhöhe	82,5 mm
Gesamtbreite	70 mm
Gesamtgewicht	0,7 kg

GEHÄUSE

Ausladung	36 mm
Schwenkradius	63 mm
Störkreis	126 mm
Dom Durchmesser	70 mm

RAD

Material des Radkörpers	Superschweres Polyamid
Material der Laufläche	Polyurethan, gespritzt
Lager	Gedämpftes Rollenlager
Fadenschutz	Ohne Fadenschutz
Durchmesser	50 mm
Breite der Laufläche	25 mm
Breite des Radkörpers	25 mm

BEFESTIGUNG

Plattenlänge	73 mm
Plattenbreite	73 mm
Plattenlochlänge (Maximum)	58 mm
Plattenlochbreite (Maximum)	58 mm
Plattenloch Durchmesser	7 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GDN- 60-F-NYN antistatic



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Produktzeichnungen

