PRODUKTINFORMATION

# ZETA

4688ITP200P63

EAN 4031582030525



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## PERFORMANCE

| | |
|---|---|
| Laufverhalten | ●●●○○ |
| Fahrgeräusch | ●●●●○ |
| Abrieb | ●●●●○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ●●●○○ |

## HAUPTMERKMALE

| | |
|---|---|
| Produktname | Zeta |
| Typ | Bockrolle |
| Norm | EN12532 - Transportgeräte |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h | 800 kg |
| Tragfähigkeit bei 6 km/h | 640 kg |
| Elektrisch-leitfähig | Nein |
| Rostfrei | Nein |
| Statische Tragfähigkeit | 1600 kg |
| Temperaturbereich (Minimum) | -10 °C |
| Temperaturbereich (Maximum) | 60 °C |
| Bauhöhe | 240 mm |
| Gesamtbreite | 117 mm |
| Gesamtgewicht | 2,64 kg |

## GEHÄUSE

| | |
|---|---|
| Gehäusematerial | Stahlblech, sehr schwer |
| Gabelform | Bauchig, verstärkt |
| Farbe | Blaupassiviert |

## RAD

| | |
|---|---|
| Material des Radkörpers | Aluminium |
| Material der Lauffläche | Polyurethan, gegossen |
| Lager | Präzisionskugellager |
| Achse | Verschraubt |
| Radfarbe | Honiggelb (RAL1005) |
| Fadenschutz | Ohne Fadenschutz |
| Durchmesser | 200 mm |
| Breite der Lauffläche | 50 mm |
| Breite des Radkörpers | 50 mm |
| Härte der Lauffläche (A) | 92 Shore A |
| Härte der Lauffläche (D) | 42 Shore D |

## BEFESTIGUNG

| | |
|---|---|
| Befestigungsart | Mittelgroße rechteckige Platte |
| Plattenlänge | 137 mm |
| Plattenbreite | 117 mm |
| Plattenlochlänge (Minimum) | 75 mm |
| Plattenlochlänge (Maximum) | 80 mm |
| Plattenlochbreite (Minimum) | 75 mm |
| Plattenlochbreite (Maximum) | 105 mm |
| Plattenloch Durchmesser | 11 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# ZETA

4688ITP200P63

EAN 4031582030525

Bestellnummer 00803930

**Produktzeichnungen**







