

## ELASTECH

RK.XLR 125x40-Ø20 HL44 ESD

EAN 4031582508383



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## 車輪

Tread hardness	柔らかい
本体材質	未定義
トレッド材質	ポリプロピレン、ソフト
直径	125 mm
トレッド幅	40 mm
トレッドの硬度 (A)	63 ショアA

## パフォーマンス

回転性能	●●●●○
動きのノイズ	●●●●○
摩擦	●●●●○
耐食性	●●●●○

## コア属性

製品名	Elastech
ハウジングタイプ	車輪
標準	EN12532 - 輸送機器
4km/hの耐荷重	160 kg
導電性	いいえ
ステンレス	いいえ
静荷重	320 kg
温度範囲 (最小)	-20 °C
最大温度範囲	80 °C
総重量	0.39 kg

## WB. XLR125x40- $\phi$ 20NL44 antistatic

