製品情報

ELASTECH

RK.XLR 125x40-Ø20 HL44 ESD

EAN 4031582508383



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	●●●●○
動きのノイズ	●●●●○
摩擦	●●●○○
耐食性	●●●○○

コア属性

製品名	Elastech
ハウジングタイプ	車輪
標準	EN12532 - 輸送機器
4km/hの耐荷重	160 kg
導電性	いいえ
ステンレス	いいえ
静荷重	320 kg
温度範囲（最小）	-20 °C
最大温度範囲	80 °C
総重量	0.39 kg

車輪

Tread hardness	柔らかい
本体材質	未定義
トレッド材質	ポリプロピレン、ソフト
直径	125 mm
トレッド幅	40 mm
トレッドの硬度（A）	63 ショアA

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ELASTECH

RK.XLR 125x40-Ø20 HL44 ESD

EAN 4031582508383

注文番号 10011100

製品図面



© Copyright 2026 TENTE International GmbH