

DURATECH SILENT

HUR100x36-Ø12 white

EAN 4031582400687



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ● ○ ○
El soroll del moviment	● ● ● ● ● ●
Atràcia	● ● ● ● ○ ○
Resistència a la corrosió	● ● ● ● ○ ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Duratech silent
Tipus	Aro
Tracidad de carga a 4 km/h	160 kg
Conducció elèctrica	No
Inoxidable	No
Tracidad de carga estàtica	320 kg
Temperatura (mínim)	-20 °C
Temperatura màxima (màxim)	60 °C
Pes total	0,4 kg

RODA

Material corporal	Danys, materials híbrids
Material de la banda de rodadura	Poliamida
El Bearing	Roamiento de rodillos
Protectors de fil	Sense vigilància
Diametralització	100 mm
Banda de rodadura ample	36 mm
El forat Eix Diàmetre del forat	12 mm
Longitud del cub	44 mm
La duresa del Banda de rodadura (D)	75 Shore D

DURATECH SILENT

HUR100x36-Ø12 white

EAN 4031582400687



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

