



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

#### ИЗПЪЛНЕНИЕ

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Производителност на ролката | ● ● ● ● ○ |
| Шум от движение             | ● ● ● ○ ○ |
| Привличане                  | ● ● ● ● ○ |
| Устойчив на корозия         | ● ● ● ○ ○ |

#### ОСНОВНИ АТРИБУТИ

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Име на продукта                    | Novatech |
| Тип                                | Колело   |
| Товароносимост при 3 км/ч          | 700 kg   |
| Електропроводим                    | Не       |
| Неръждаемост                       | Не       |
| Статичен Товароносимост            | 1400 kg  |
| Температурен диапазон (минимален)  | -20 °C   |
| Температурен диапазон (максимален) | 60 °C    |

#### КОЛЕЛО

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Материал на тялото       | Неопределено      |
| Материал на резбата      | Полипропилен, мек |
| Диаметър                 | 80 mm             |
| Ширина на Резба          | 75 mm             |
| Твърдост на Резба (A)    | 92 Бръснач A      |
| Диаметър на Сачмен лагер | 47 mm             |
| Ширина на Сачмен лагер   | 14 mm             |

