

## MAXTECH

UAO160x40-Ø20 HL58 BURDEOS

EAN 4031582442311



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

## ACTUACIÓ

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Actuació Roll               | ● ● ● ● ○ ○ |
| El soroll del moviment      | ● ● ● ● ○ ○ |
| Atràcia                     | ● ● ● ● ● ○ |
| Resistència a a la corrosió | ● ● ● ● ○ ○ |

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Nom del producte           | Maxtech |
| Tipus                      | Aro     |
| Tracidad de carga a 4 km/h | 400 kg  |
| Conducció elèctrica        | No      |
| Inoxidable                 | No      |
| Tracidad de carga estàtica | 800 kg  |
| Temperatura (mínim)        | -40 °C  |
| Temperatura màxima (màxim) | 80 °C   |
| Pes total                  | 0,54 kg |

## RODA

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Material corporal                   | Poliamida           |
| Material de la banda de rodadura    | Poliuretà, Injectat |
| El Bearing                          | Coixinet llis       |
| Protectors de fil                   | Sense vigilància    |
| Diametralització                    | 160 mm              |
| Banda de rodadura ample             | 40 mm               |
| El forat Eix Diàmetre del forat     | 20 mm               |
| Longitud del cub                    | 58 mm               |
| La duresa del Banda de rodadura (D) | 60 Shore D          |

## Product Drawings

