

COMPACTA

1298UOI014P80-26

EAN 4031582300024



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

| | |
|--------|-----------|
| 回転性能 | ● ● ● ○ ○ |
| 動きのノイズ | ● ● ● ○ ○ |
| 摩擦 | ● ● ● ● ○ |
| 耐食性 | ● ● ● ○ ○ |

コア属性

| | |
|-----------|--------------------|
| 製品名 | Compacta |
| ハウジングタイプ | 固定キャスター |
| 標準 | EN12528 - 家具用キャスター |
| 3km/hの耐荷重 | 15 kg |
| 静荷重 | 30 kg |
| 温度範囲 (最小) | -20 °C |
| 最大温度範囲 | 60 °C |
| 取付高 | 13.5 mm |
| 全幅 | 19 mm |
| 総重量 | 0.008 kg |

車輪

| | |
|-------------|----------------------|
| 本体材質 | ポリアミド |
| トレッド材質 | 車輪本体と同一 |
| ベアリング | スパーサーチューブ付きプレーンベアリング |
| 車軸 | リベット止め |
| 車輪色 | グラファイトブラック (RAL9011) |
| スレッドガード | スレッドガードなし |
| 直径 | 14 mm |
| トレッド幅 | 14 mm |
| ボディ幅 | 14 mm |
| トレッドの硬度 (D) | 65 ショアD |

ハウジング

| | |
|--------|----------|
| 材料 | スチール、軽量系 |
| フォーク形状 | ストレート |
| 色 | 青色被膜保護 |
| ドーム径 | 19 mm |

フィッティング

| | |
|-------------|--------|
| フィッティングタイプ | 丸型プレート |
| プレート穴長 (最大) | 20 mm |
| プレート穴幅 (最大) | 20 mm |
| プレート穴径 | 2.5 mm |

COMPACTA

1298UOI014P80-26

EAN 4031582300024



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

