



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

롤 성능	● ● ● ● ●
움직임 소음	● ● ● ○ ○
내마모성	● ● ● ● ○
부식방지	● ● ● ● ○

핵심 속성

제품명	Linea
하우징 유형	방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터
표준	EN12530 - 장치 캐스터
3km/h에서의 적재 용량	130 kg
전기 전도성	아니요
스테인리스	아니요
정지 중 하중용량	260 kg
온도 범위(최소)	-10 °C
온도 범위(최대)	40 °C
총높이	145 mm
전체 너비	82 mm
전체 체중	1.08 kg

하우징

주택 자재	폴리아미드
Fork 외형	트윈 휠 하우징
스위블 베어링	정밀 볼 베어링
색상	그레이 화이트(RAL9002)
오프셋	40 mm
회전 반경	129 mm
회전 간섭	258 mm
돌 직경	52 mm

휠

차체 재질	폴리아미드
트레드 재질	폴리우레탄, 주입
베어링	정밀 볼 베어링
스레드 가드	스레드가드 포함
직경	125 mm
트레드 폭	20 mm
트레드의 경도(A)	92 Shore A

피팅

피팅 유형	고체 스템, 원형
볼트 직경	28 mm
볼트 길이	40 mm

Product Drawings

