

GALEA

5071YGH100P52

EAN 4031582399776



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll ●●●○○

El soroll del moviment ●●●○○

Atràcia ●●●●○

Resistència a a la corrosió ●●●○○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Galea
Tipus	Rueda giratoria con Freno direccional
Tracidad de carga a 3 km/h	100 kg
Conducció elèctrica	✓
Tracidad de carga estàtica	200 kg
Temperatura (mínim)	-20 °C
Temperatura màxima (màxim)	60 °C
Alçada total	141 mm
Àmplia general	66 mm
Pes total	0,522 kg

RODA

Material corporal	Polipropilè, conductor elèctric
Material de la banda de rodadura	Goma termoplàstic, conductor elèctric
El Bearing	Coixinet llis
Protectors de fil	Amb la guardaespalles
Diametralització	100 mm
Banda de rodadura ample	30 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	87 Shore A

SUPORT

Material	Poliamida
Forquilla Forma	Tancat
Scamiento giratorio	Dues curses de ball
Desplaçament	40 mm
Scio de giro	128 mm
Sterferencia de giro	256 mm
Dome Dictel	59 mm

FITACIÓ

Tipus de Fitting	Placa rectangular, espaiat per Forat per a cargol dels Estats Units
Placa llarga	95 mm
Placa ampla	70 mm
Longitud del forat de placa (Minimum)	44,5 mm
Longitud del forat de placa (màxim)	52 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)	72 mm
Amplària del forat de placa (màxim)	76 mm
Placa de diàmetre	11 mm

GALEA

5071YGH100P52

EAN 4031582399776



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

