

STYLEA

5925UOI065L51 DOM32 ALU

EAN 4031582311211



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ● ●
耐食性	● ● ● ● ○

コア属性

製品名	Stylea
ハウジングタイプ	ホイールブレーキ付き自在キャスター
標準	EN12528 - 家具用キャスター
3km/hの耐荷重	50 kg
静荷重	100 kg
温度範囲 (最小)	-10 °C
温度範囲 (最大)	40 °C
取付高	68 mm
全幅	46 mm
総重量	0.106 kg

車輪

本体材質	ポリアミド
トレッド材質	車輪本体と同一
ベアリング	スパーサーチューブ付きプレーンベアリング
車軸	リベット止め
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	65 mm
トレッド幅	7 mm
トレッドの硬度 (D)	75 ショアD

ハウジング

材料	ポリアミド
フォーク形状	双輪ハウジング
旋回ベアリング	ステム、旋回
旋回半径	77 mm
旋回径	154 mm
ドーム径	32 mm

フィッティング

フィッティングタイプ	B10用止まり穴
ボルト穴径	10 mm

STYLEA

5925UOI065L51 DOM32 ALU

EAN 4031582311211



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

