

# LINEA LOW HEIGHT

5945UAP075P30-8 LH RAL9002

EAN 4031582370799



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## PERFORMANCE

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten           | ● ● ● ● ● |
| Fahrgeräusch            | ● ● ● ○ ○ |
| Abrieb                  | ● ● ● ● ○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ● ○ |

## HAUPTMERKMALE

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Produktname                 | Linea low height             |
| Gehäusetyp                  | Lenkrolle mit Radfeststeller |
| Norm                        | EN12530 - Geräterollen       |
| Tragfähigkeit bei 3 km/h    | 90 kg                        |
| Statische Tragfähigkeit     | 180 kg                       |
| Temperaturbereich (Minimum) | -10 °C                       |
| Temperaturbereich (Maximum) | 40 °C                        |
| Bauhöhe                     | 78 mm                        |
| Gesamtbreite                | 58 mm                        |
| Gesamtgewicht               | 0,245 kg                     |

## RAD

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Material des Radkörpers  | Polyamid               |
| Material der Lauffläche  | Polyurethan, gespritzt |
| Lager                    | Präzisionskugellager   |
| Fadenschutz              | Mit Fadenschutz        |
| Durchmesser              | 75 mm                  |
| Breite der Lauffläche    | 15 mm                  |
| Härte der Lauffläche (A) | 92 Shore A             |

## GEHÄUSE

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Material        | Polyamid             |
| Gabelform       | Doppelrollen-Gehäuse |
| Schwenklager    | Präzisionskugellager |
| Ausladung       | 23 mm                |
| Schwenkradius   | 78 mm                |
| Störkreis       | 156 mm               |
| Dom Durchmesser | 30 mm                |

## BEFESTIGUNG

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Befestigungsart        | Anschraubloch |
| Rückenloch Durchmesser | 8 mm          |



Deutscher  
Designer  
Club



Interzum  
Award



IF  
Design  
Award

# LINEA LOW HEIGHT

5945UAP075P30-8 LH RAL9002

EAN 4031582370799



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

---

