製品情報

LINEA

5941UAC125P51 RAL9002

EAN 4031582353242



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	●●●●●
動きのノイズ	●●●○○
摩擦	●●●●○
耐食性	●●●●○

コア属性

製品名	Linea
ハウジングタイプ	方向ロック付き旋回キャスター
標準	EN12530 - デバイスキャスター
3km/hの耐荷重	130 kg
導電性	いいえ
ステンレス	はい
静荷重	260 kg
温度範囲（最小）	-10 °C
最大温度範囲	40 °C
取付高	148 mm
全幅	82 mm

ハウジング

ハウジング材質	ポリアミド
フォーク形状	双輪ハウジング
旋回ベアリング	精密ボールベアリング
ハウジング色	グレーホワイト（RAL9002）
オフセット	40 mm
旋回半径	129 mm
旋回径	258 mm
ドーム径	52 mm

車輪

本体材質	ポリアミド
トレッド材質	ポリウレタン、樹脂成型
ベアリング	精密ボールベアリング、ステンレス
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	125 mm
トレッド幅	20 mm
トレッドの硬度（A）	92 ショアA

フィッティング

フィッティングタイプ	長方形プレート
プレート長	95 mm
プレート幅	70 mm
プレート穴長（最大）	75 mm
プレート穴幅（最大）	50 mm
プレート穴径	11 mm

ドイツデザイナークラブ　インターツム賞　IFデザイン賞

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


LINEA

5941UAC125P51 RAL9002

EAN 4031582353242

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

製品図面



ドイツデザイナークラブ

インターツム賞

IFデザイン賞

© Copyright 2026 TENTE International GmbH