

# INTEGRAL

2046XSX125R26-28S45 D 9002 W

EAN 4031582341164

Bestellnummer 00030908



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## PERFORMANCE

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten           | ● ● ● ○ ○ |
| Fahrgeräusch            | ● ● ● ○ ○ |
| Abrieb                  | ● ● ● ● ○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ○ ○ |

## HAUPTMERKMALE

|                             |                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| Produktname                 | Integral                                           |
| Gehäusetyp                  | Lenkrolle mit Zentral-, Rad- oder Totalfeststeller |
| Norm                        | EN12531 - Krankenbettenrollen                      |
| Tragfähigkeit bei 3 km/h    | 150 kg                                             |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h    | 150 kg                                             |
| Elektrisch-leitfähig        | ✓                                                  |
| Statische Tragfähigkeit     | 450 kg                                             |
| Temperaturbereich (Minimum) | -25 °C                                             |
| Temperaturbereich (Maximum) | 80 °C                                              |
| Bauhöhe                     | 158 mm                                             |
| Gesamtbreite                | 62 mm                                              |
| Gesamtgewicht               | 0,991 kg                                           |
| Zertifikat                  | Getestet und überwacht durch TÜV Süd               |

IF  
Design  
AwardRed Dot  
Design  
Award

## RAD

|                          |                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------|
| Material des Radkörpers  | Polyamid, elektrisch-leitfähig               |
| Material der Lauffläche  | Polyurethan, gespritzt, elektrisch-leitfähig |
| Lager                    | Präzisionskugellager, abgedichtet            |
| Laufflächenfarbe         | Schiefergrau (ähnlich RAL7015)               |
| Radfarbe                 | Schiefergrau (RAL7015)                       |
| Fadenschutz              | Integrierter Fadenschutz                     |
| Durchmesser              | 125 mm                                       |
| Breite der Lauffläche    | 32 mm                                        |
| Breite des Radkörpers    | 32 mm                                        |
| Härte der Lauffläche (A) | 91 Shore A                                   |
| Härte der Lauffläche (D) | 40 Shore D                                   |

## GEHÄUSE

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Material        | Stahlblech, mittel   |
| Gabelform       | Geschlossen          |
| Schwenklager    | Präzisionskugellager |
| Farbe           | Grauweiß (RAL9002)   |
| Ausladung       | 35 mm                |
| Schwenkradius   | 97,5 mm              |
| Störkreis       | 195 mm               |
| Dom Durchmesser | 62 mm                |

## BEFESTIGUNG

|                                       |                                                                                                        |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Befestigungsart                       | Zapfen mit segment-arretiertem Schaltknocken                                                           |
| Zapfen Durchmesser                    | 28 mm                                                                                                  |
| Zapfenlänge                           | 96 mm                                                                                                  |
| Gewindeposition im Zapfen             | 19 mm                                                                                                  |
| Anzahl der Montagebohrungen im Zapfen | 2                                                                                                      |
| Hinweis                               | Waschbare Betten müssen vom Hersteller des Krankenhausbetts im Befestigungsbereich abgedichtet werden. |

## ZUSÄTZLICHE INFORMATION

# INTEGRAL

2046XSX125R26-28S45 D 9002 W

EAN 4031582341164

~~Bestellnummer 00000000~~



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



IF  
Design  
Award



Red Dot  
Design  
Award

# INTEGRAL

2046XSX125R26-28S45 D 9002 W

EAN 4031582341164  
Bestellnummer 00030908



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

