

NOVATECH

FTP200X80-Ø25 HL90

EAN 4031582329681



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

WIEL

Wielkern materiaal	Gietijzer
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gegoten
Lager	Precisie kogellagers
Afdekkapjes	Met afdekkapjes
Diameter	200 mm
Breedte Loopvlak	80 mm
Asgatdiameter	25 mm
Naaflengte	90 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	92 Shore A

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Verloop	● ● ● ● ○
Corrosieweerstand	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Novatech
Type	Wiel
Standaard	EN12533 - Zwaarlast wielen
Draagvermogen bij 4 km/u	1680 kg
Draagvermogen bij 6 km/u	1400 kg
Statisch Draagvermogen	3360 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totaal gewicht	7,056 kg

TECHNISCHE TEKENINGEN

