

BASETECH

POR 100X36-Ø12 HL44,4

EAN 4031582320770
Bestellnummer 00030952



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

RAD

| | |
|--------------------------|---------------------------|
| Material des Radkörpers | Polypropylen |
| Material der Lauffläche | Identisch mit Radkörper |
| Lager | Rollenlager |
| Radfarbe | Graphit schwarz (RAL9011) |
| Fadenschutz | Ohne Fadenschutz |
| Durchmesser | 100 mm |
| Breite der Lauffläche | 36 mm |
| Achsloch Durchmesser | 12 mm |
| Nabenlänge | 44,4 mm |
| Breite des Radkörpers | 36 mm |
| Härte der Lauffläche (D) | 65 Shore D |

PERFORMANCE

| | |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten | ● ● ● ○ ○ |
| Fahrgeräusch | ● ● ● ○ ○ |
| Abrieb | ● ● ● ● ○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ○ ○ |

HAUPTMERKMALE

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Produktname | Basetech |
| Typ | Rad |
| Norm | EN12532 - Transportgeräte |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h | 160 kg |
| Statische Tragfähigkeit | 320 kg |
| Temperaturbereich (Minimum) | -20 °C |
| Temperaturbereich (Maximum) | 60 °C |
| Gesamtgewicht | 0,143 kg |

BASETECH

POR 100X36-Ø12 HL44,4

EAN 4031582320770

Bestellnummer 00030952



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

