

ALPHA

3478HUR125P62

EAN 4031582306378



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ● ○
摩擦	● ● ● ● ○
耐食性	● ● ● ○ ○

コア属性

製品名	Alpha
ハウジングタイプ	固定キャスター
標準	EN12532 - 輸送機器
4km/hの耐荷重	200 kg
静荷重	400 kg
温度範囲 (最小)	-20 °C
最大温度範囲	80 °C
取付高	155 mm
全幅	85 mm
総重量	0.969 kg

車輪

本体材質	ダンピング、ハイブリッド素材
トレッド材質	ポリアミド
ベアリング	ローラーベアリング
車軸	ナットでネジ止め
車輪色	シルバーグレー (RAL7001)
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	125 mm
トレッド幅	36 mm
ボディ幅	36 mm
トレッドの硬度 (D)	75 ショアD

ハウジング

材料	スチール、重量系
フォーク形状	幅の広い
色	青色被膜保護

フィッティング

フィッティングタイプ	長方形プレート
プレート長	103 mm
プレート幅	85 mm
プレート穴長 (最小)	77 mm
プレート穴長 (最大)	60 mm
プレート穴幅 (最小)	77 mm
プレート穴幅 (最大)	80 mm
プレート穴径	9 mm

ALPHA

3478HUR125P62

EAN 4031582306378



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

