

DURATECH

TOP 065X32-Ø12 HL32

EAN 4031582332315
Bestellnummer 00829018



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

RAD

Material des Radkörpers	Polyamid, schwer
Material der Lauffläche	Identisch mit Radkörper
Lager	Präzisionskugellager
Radfarbe	Natürliches Weiß
Fadenschutz	Ohne Fadenschutz
Durchmesser	65 mm
Breite der Lauffläche	32 mm
Achsloch Durchmesser	12 mm
Nabenlänge	32 mm
Breite des Radkörpers	32 mm
Härte der Lauffläche (D)	75 Shore D
Lagertyp	6201

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ● ●
Fahrgeräusch	● ● ○ ○ ○
Abrieb	● ● ● ● ●
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Duratech
Norm	EN12532 - Transportgeräte
Tragfähigkeit bei 4 km/h	290 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h	240 kg
Statische Tragfähigkeit	480 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-40 °C
Temperaturbereich (Maximum)	80 °C
Gesamtgewicht	0,169 kg

DURATECH

TOP 065X32-Ø12 HL32

EAN 4031582332315
Bestellnummer 00829018



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

