

ALPHA SMART

3370DVR200P63

EAN 4031582331639

Numéro de commande 00035055



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Alpha smart
Type	Roulette pivotante
Capacité de charge à 3 km/h	205 kg
Capacité de charge à 4 km/h	205 kg
Capacité de charge statique	410 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	240 mm
Poids	2,612 kg

ROUE

Corps de roue	Tôle d'acier
Bandage	Caoutchouc semi-élastique, noir
Roulement	Roulements rouleaux
Axe	axe de roue boulonné
Pare-fils	Sans pare-fils
Diamètre	200 mm
Largeur du bandage	30 mm
Dureté du bandage (A)	87 Shore A

CHAPE

Matériau	Tôle d'acier, lourde
Forme de la chape	Élancée
Pivot	Double rangée de billes,
Déport	52,5 mm
Rayon d'encombrement	152,5 mm
Diamètre d'encombrement	305 mm

FIXATION

Type de fixation	Platine rectangulaire
Longueur de la platine	137 mm
Largeur de la platine	105 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	105 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)	77 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	80 mm
Diamètre des trous de la platine	11 mm

ALPHA SMART

3370DVR200P63

EAN 4031582331639

Numéro de commande 00035055



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

