

DURATECH

UOO125X43-Ø12 HL 58

EAN 4031582419023



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

RAD

Material des Radkörpers	Polyamid
Material der Lauffläche	Identisch mit Radkörper
Lager	Gleitlager
Fadenschutz	Ohne Fadenschutz
Durchmesser	125 mm
Breite der Lauffläche	43 mm
Achsloch Durchmesser	20 mm
Nabenlänge	58 mm
Härte der Lauffläche (D)	75 Shore D

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Abrieb	● ● ● ● ●
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Duratech
Typ	Rad
Norm	EN12532 - Transportgeräte
Tragfähigkeit bei 4 km/h	300 kg
Statische Tragfähigkeit	600 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-40 °C
Temperaturbereich (Maximum)	80 °C
Gesamtgewicht	0,244 kg

DURATECH

U00125X43-Ø12 HL 58

EAN 4031582419023



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

